

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Rendelési szám 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stora
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	153 mm
Teljes szélesség	74 mm
Összsúly	0,724 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliuretán fröccsöntött
Futófelület anyaga	Dupla karimás, nyomvonalas
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (D)	59 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Speciális funkció
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	102,5 mm
Körbeforgás	205 mm
Kupola átmérője	65 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A következő raklapmérethez tervezve: Nyomtáv: kb. 2,75 mm, Horony szélessége: kb. 5,7 mm, Horony mélysége: > 10 mm.

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455
Rendelési szám 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

