



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Název produktu              | Linea                                   |
| Typ                         | Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem    |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení              |
| Nosnost 3 km/h              | 130 kg                                  |
| Elektrické vodivé           | Ne                                      |
| Nerezové                    | Ne                                      |
| Statická Nosnost            | 260 kg                                  |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                                  |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                                   |
| Celková výška               | 143 mm                                  |
| Stavební výška              | 82 mm                                   |
| Celková hmotnost            | 0,98 kg                                 |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Vyosení          | 40 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 52 mm                    |
| Průměr otáčení   | 258 mm                   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## MONTÁŽ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm         |

## Product Drawings

