

LUMINA

R10-8x10 / 8

EAN 4031582351408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOČAK

osovina	Zaobilaženje
---------	--------------

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navoj
Prečnik stablo	8 mm

PERFORMANSE

otpornost na rdju	● ● ● ○ ○
-------------------	-----------

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	3.5 mm