

## AGILA TWIN

2970DIK075P30-10,3

EAN 4031582439588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila twin                           |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Altura total                      | 99 mm                                |
| Peso geral                        | 0,754 kg                             |

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Chapa de aço                      |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                  | Rolamento cônico                  |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 75 mm                             |
| Largura do Piso            | 25 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A                        |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Folha de aço, média    |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Offset                  | 31,4 mm                |
| Raio giratório          | 68,9 mm                |
| Interferência giratória | 137,8 mm               |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 10,3 mm       |

# AGILA TWIN

2970DIK075P30-10,3

EAN 4031582439588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

