

# GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	162 mm
Totaal gewicht	0,55 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Uitzwenking	205 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	10 mm

# GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

