INFORMAZIONI DI PRODOTTO

PLATE

P41-38x38 / 10 drilled plate

EAN 4031582411928



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Piastra di montaggio
Tipo	Accessorio
Portata a 3 km/h	60 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	120 kg
Altezza totale	10 mm
Peso complessivo	0,05 kg

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	38 mm
Larghezza della piastra	38 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	27 mm
Larghezza foro piastra (massima)	27 mm
Diametro del foro della piastra	5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH