ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	30 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6306

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	2700 kg
Товароносимост при 6 км/ч	2250 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	4500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	1.62 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Номер на поръчката 00801261

Чертежи на продукта




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Номер на поръчката 60801261



© Copyright 2026 TENTE International GmbH