INFORMACIJE O PROIZVODU

# NOVATECH

## RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | Nedefinisani |
| materijal omotaca | polipropilen, mekan |
| Prečnik | 75 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Prečnik kuglicni lezaj | 47 mm |
| Širina kuglicni lezaj | 12 mm |

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●●○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Novatech |
| Tip | Tocak |
| Nosivost na 3 km/h | 500 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 1000 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Ukupna težina | 0.55 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Crteži proizvoda**







