

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Número de encomenda 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Stylea

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 50 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 40 °C

Altura total 72 mm

Largura geral 46 mm

Peso geral 0,124 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	7 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	53 mm
Interferência giratória	106 mm
Diâmetro do dome	32 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Número de encomenda 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

