


NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	90 mm
Diamètre du trou de l'Axe	17 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Type de roulement	6303

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

