

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.29 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
štiti omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	34 mm
dimenzija rupa osovina	8.3 mm
duzina glavnice	45 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Broj porudžbine 00031810
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

