



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	540 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	450 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	205 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	4,34 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	58 mm
Zwenk radius	140 mm
Draaicirkel	280 mm
Lubrication nipple	1
Diameter koepel	111 mm

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grijs / niet-markerend
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	67 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA

9681SFP160P63 CL67

EAN 4031582367027

Bestelnummer 00838219

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

