


SUPRATECH

PJP125X40-Ø 8,3, BLUE

EAN 4031582444216



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	180 kg
Statická Nosnost	360 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,24 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	45 mm
Tvrdost Běhoun (A)	65 Obuv A

SUPRATECH

PJP125X40-Ø 8,3, BLUE

EAN 4031582444216



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

