

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Basetech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	35 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	70 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,01 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	38 mm
Ширина Протектор	20 mm
Диаметр отверстия Ось	6 mm
Длина хаба	21,5 mm
Ширина тела	20 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Номер заказа 00050767

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

