

# DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370  
Número de comanda 00860912



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida, súper pesada       |
| Material de la banda de rodadura    | Doble escalada amb Pistes     |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 50 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 26 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 15 mm                         |
| Longitud del cub                    | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                    |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Nom del producte           | Duratech plus |
| Tipus de carcassa          | Aro           |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 240 kg        |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 200 kg        |
| Tracidad de carga estàtica | 480 kg        |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C        |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C         |

# DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de comanda 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

