

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de comanda 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Doble escalada amb Pistes
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	26 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	15 mm
Longitud del cub	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech plus
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	240 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	200 kg
Tracidad de carga estàtica	480 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370
Número de comanda 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

