

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Номер заказа 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6201

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	290 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	240 kg
Грузоподъемность статическая	480 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,169 kg

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315
Номер заказа 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

