

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

Összsúly 9,043 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Ötöttvas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Peremes kerék
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Furatelosztás átmérője	112 mm
Furat átmérője	15 mm
Alkalmas	komatsu

SZERELVÉNY

Csavar rögzítőfuratok száma 5

MŰSZAKI RAJZOK

