

ZETA

4688ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337549
订单号 00838073

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Zeta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
6 公里/小时的载重	320 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	164 mm
总宽度	117 mm
总重量	1.814 kg

轮子

轮体材料	铝
	柔软
	凸形
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	交通灰色 A (RAL7042)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板，非常重
支架形状	宽，加强的
颜色	蓝色钝化

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	117 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA

4688ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337549
订单号 00838073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

