

# SUPRATECH

PJP 050X18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Номер замовлення 00061242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	18 mm
Діаметр отвору Вісь	6,2 mm
Довжина хаба	22 mm
Ширина тіла	18 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Supratech
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,046 kg

# SUPRATECH

PJP 050X18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Номер замовлення 00061242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

