

## LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Tige filetée                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage intermittent |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                                     |
| Conducteur d'électricité        | Oui                                       |
| Inoxydable                      | Non                                       |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                                     |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                     |
| Hauteur                         | 54 mm                                     |
| Largeur totale                  | 55 mm                                     |
| Poids                           | 0,13 kg                                   |

## CHAPE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Matériau de la chape    | Polypropylène             |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée |
| Pivot                   | Tige pivotante            |
| Couleur de la chape     | Noir graphite (RAL9011)   |
| Déport                  | 20 mm                     |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm                     |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm                    |
| Diamètre du dôme        | 0 mm                      |

## ROUE

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Corps de roue              | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage                    | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec entretoise                          |
| Axe                        | Riveté                                               |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011)                              |
| Couleur de la roue         | Noir graphite (RAL9011)                              |
| Pare-fils                  | Sans pare-fils                                       |
| Diamètre                   | 50 mm                                                |
| Largeur du bandage         | 8 mm                                                 |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                                                 |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                                                 |
| Largeur du corps de roue   | 8 mm                                                 |
| Dureté du bandage (A)      | 87 Shore A                                           |

## FIXATION

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de fixation    | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm                     |
| Longueur de la tige | 20 mm                     |

# LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843

Numéro de commande 00071596

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

