

NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA


Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI


Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1680 kg
Portata a 6 km/h	1400 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	3360 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	7,06 kg



NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.