

## ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO


|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tread hardness          | měkký                                          |
| Materiál středu         | Hliník                                         |
| Materiál běhounu        | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko                       |
| Barva Kola              | Šedá / bez označení                            |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra                                    |
| Průměr                  | 160 mm                                         |
| Šířka Běhoun            | 50 mm                                          |
| Průměr otvoru pro šroub | 25 mm                                          |
| Délka náboje            | 60 mm                                          |
| Šířka středu kola       | 50 mm                                          |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 68 Obuv A                                      |

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Elastech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 350 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 280 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 700 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                        |
| Celková hmotnost            | 1,18 kg                      |




# ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319878

Objednáací číslo 00540903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.