

## ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811

Numer zamówienia 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Aluminium                                             |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| łożysko              | łożysko kulkowe precyzyjne                            |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                                     |
| Średnica             | 160 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                                                 |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                                                 |
| Długość piasty       | 60 mm                                                 |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 68 Shore A                                            |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Elastech                      |
| Typ obudowy                    | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 350 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 280 kg                        |
| Nośność statyczne              | 700 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                         |
| Waga całkowita                 | 1,204 kg                      |

# ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811

Numer zamówienia 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

