

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-32 9002

EAN 4031582338591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Integral twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	125 kg
4 公里/小时的载重	125 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	375 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	129 mm
总宽度	63 mm
总重量	0.69 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色（RAL9002）
偏移量	31 mm
旋转半径	85 mm
转向干涉	170 mm
圆顶直径	61.5 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	灰白色（RAL9002）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	45 mm
螺栓螺纹位置	7 mm
螺栓安装孔数量	2



德国设计
奖



红点设计
奖

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-32 9002

EAN 4031582338591

订单号 00036501

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

