

LUMINA

A525POI040S70 8X15 TFR

EAN 4031582391374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	10 kg
Capacidad de carga estática	20 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	50 mm
Ancho total	38 mm
Peso total	0,0235 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	40 mm
Ancho de Banda de rodadura	6 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	36 mm
Interferencia de giro	72 mm
Diámetro de la rosca	8 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Diámetro del Espiga	8 mm
Longitud de la Espiga	15 mm