

ALPHA

3478UEJ100P62 T/G SMALL

EAN 4031582377774

Número de comanda 00001526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	128 mm
Pes total	0,583 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	60 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA

3478UEJ100P62 T/G SMALL

EAN 4031582377774

Número de comanda 00001526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

