ELASTECH

UFP250x50-Ø20 blue TFR

EAN 4031582394429

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l’alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	2.09 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFP250x50-Ø20 blue TFR

EAN 4031582394429

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH