

## LEVINA STAINLESS

5380PJO125P30-13 7001

EAN 4031582370287

Numéro de commande 00060995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Levina stainless                |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 161 mm                          |
| Largeur totale                  | 59 mm                           |
| Poids                           | 0,45 kg                         |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                | Moyeu lisse                |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 125 mm                     |
| Largeur du bandage       | 32 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                      |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                                        |
| Forme de la chape       | Élancée                                          |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur                 | Gris argenté (RAL7001)                           |
| Déport                  | 38 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 100,5 mm                                         |
| Diamètre d'encombrement | 201 mm                                           |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                                            |
| Inoxydable              | ✓                                                |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm        |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

# LEVINA STAINLESS

5380PJO125P30-13 7001



EAN 4031582370287

Numéro de commande 00060995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club