

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489
Bestelnummer 00863070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1400 kg
Statisch Draagvermogen	2800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	255 mm
Totale breedte	140 mm
Totaal gewicht	13,376 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Precisiekogellager
Kleur	Zink-ijzer (transparant)
Offset	65 mm
Zwenk radius	170 mm
Uitzwenking	340 mm
	✓
Diameter koepel	140 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	140 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489
Bestelnummer 00863070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

