

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Numero d'ordine 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa load                               |
| Tipo                                | Ruota fissa                              |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 2160 kg                                  |
| Portata a 6 km/h                    | 1800 kg                                  |
| Elettricamente conduttivo           | No                                       |
| Inossidabile                        | No                                       |
| Portata statica                     | 3600 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                    |
| Altezza totale                      | 305 mm                                   |
| Larghezza complessiva               | 140 mm                                   |
| Peso complessivo                    | 13,64 kg                                 |

## SUPPORTO

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
| Forma della forcella     | Largo, Rinforzato                |
| Colore                   | Zinco-ferro (trasparente)        |
| Lubrication nipple       | 1                                |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Ghisa                            |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 250 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 80 mm                            |
| Larghezza corpo             | 80 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 175 mm               |
| Larghezza della piastra          | 140 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 140 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 15 mm                |

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Numero d'ordine 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto

