INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# PURETECH

## PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

L'image peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 37 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 48 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 85 Shore A |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Puretech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0.47 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Numéro de commande 00030957

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH