

## AGILA

2477PNP100P30

EAN 4031582421958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 60 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ne                             |
| Statická Nosnost            | 120 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 135 mm                         |
| Celková hmotnost            | 0,53 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou      |
| Vyosení          | 38 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 88 mm                  |
| Průměr otáčení   | 176 mm                 |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tread hardness     | měkký                    |
| Materiál středu    | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Napěněný     |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 100 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 30 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 70 Shore A               |

## MONTÁŽ

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub                                                      |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm                                                              |
| Informace              | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

# AGILA

2477PNP100P30

EAN 4031582421958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

