

AGILA

2471YGO100P50

EAN 4031582341355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Richtingslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	135 mm
Totaal gewicht	0,768 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	43,5 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	56 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter plaatgat	8,5 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

