

MONO

A025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Mono
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	30 kg
적재 용량 정적	60 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	72 mm
전체 체중	0.78 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	18 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

하우징

재료	폴리프로필렌
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	스텝, 회전
오프셋	25 mm
회전 반경	71.8 mm
회전 간섭	143.6 mm

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

