

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Trou de forage, non usiné
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	60 mm
Diamètre du trou de l'Axe	190 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	630 kg
Capacité de charge à 6 km/h	525 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	1.36 kg

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Numéro de commande 00830877
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Numéro de commande 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.