

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●○○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	70 kg
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,234 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	80 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

