

# AGILA

2477DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582326000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 80 kg                               |
| Статичен Товароносимост            | 160 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 138 mm                              |
| Общо тегло                         | 1,122 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                 |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                 | Конусен сачмен лагер            |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А                       |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 43,5 mm                |
| Радиус на завъртане         | 131 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 262 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип на фитинга                  | Синтетичен разширител, квадратен   |
| Удължаващи фитинги (минимум)    | 21,5 mm  |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 24 mm  |
| Намек                           | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

# AGILA

2477DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582326000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

