

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Objednávací číslo 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	58 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Statická Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,846 kg

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374
Objednáací číslo 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

