

LEVINA

5377PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Levina
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	161 mm
Загальна вага	0,53 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Тонка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	38,5 mm
Радіус повороту	130 mm
Поворотне з'єднання	260 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	13 mm

Універсальна
нагорода за
ДизайнDeutscher
Конструктор
Club

Product Drawings

