

# PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Puretech                   |
| Typ                         | Kolo                       |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                     |
| Elektrické vodivé           | Ne                         |
| Nerezové                    | Ne                         |
| Statická Nosnost            | 200 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                      |
| Celková hmotnost            | 0,9 kg                     |

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu         | Ocelový plech            |
| Materiál běhounu        | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko                 | Kuželové ložisko         |
| Barva Kola              | Pasivováno modrou        |
| Ochranná krytka         | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr                  | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun            | 32 mm                    |
| Průměr otvoru pro Šroub | 8 mm                     |
| Délka náboje            | 36 mm                    |
| Šířka středu kola       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 80 krůček A              |

# PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Objednací číslo 00000163  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

