

DURATECH

TOP 080x60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	60 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,44 kg

DURATECH


TOP 080x60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436

Bestelnummer 00860864
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

TOP 080x60-Ø20 HL60

EAN 4031582355436

Bestelnummer 0080064



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.