

# GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90X70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	138 mm
Celková hmotnost	0,426 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	90 mm
Průměr otáčení	180 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	90 mm
Šířka plotny	70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	60 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	50 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	55 mm
Průměr otvoru plotny	8 mm

# GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90X70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

