

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Número de pedido 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila twin                      |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                          |
| Conductivo eléctrico          | ✓                               |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                           |
| Altura total                  | 99 mm                           |
| Ancho total                   | 71 mm                           |
| Peso total                    | 0,829 kg                        |

## ARO

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero                           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, negra, conductora eléctrica |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas cónico               |
| Color Aro                          | Pasivado azul                            |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                  |
| Diámetro                           | 75 mm                                    |
| Ancho de Banda de rodadura         | 25 mm                                    |
| Anchura del cuerpo                 | 25 mm                                    |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                               |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana      |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas        |
| Color                    | Pasivado azul                |
| Desplazamiento           | 31,3 mm                      |
| Radio de giro            | 99 mm                        |
| Interferencia de giro    | 198 mm                       |
| Diámetro del domo        | 65 mm                        |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 10,3 mm               |

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Número de pedido 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

