



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	7.06 kg




NOVATECH

FTP 250x60-Ø30 H160

EAN 4031582319408

Numéro de commande 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.