AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Numéro de commande 00002010

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.16 kg

CHAPE

Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

RACCORD

Longueur de la platine	67 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	40 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	40 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Numéro de commande 00003910

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH