

# ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 red



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha stainless              |
| Tip                            | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 200 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajuci                     | yes                          |
| Statički Nosivost              | 400 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 155 mm                       |
| Ukupna širina                  | 75 mm                        |
| Ukupna težina                  | 0.78 kg                      |

## KUCISTE

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Materijal kućišta | nerdjajuci čelik, težak |
| oblik viljuska    | siroko                  |
| okretni lezaj     | Dve lopte               |
| Boja              | nerdjajuci čelik        |
| ofset             | 40 mm                   |
| okretni radijus   | 102.5 mm                |
| Otpor okretanju   | 205 mm                  |
| Prečnik kupole    | 75 mm                   |

## TOCAK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                      |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno            |
| Nošenje                    | kotrljajuci lezaj, nerdjajuci |
| osovina                    | Završena sa navrtkom          |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo                 |
| Prečnik                    | 125 mm                        |
| Širina omotac              | 32 mm                         |
| Širina tela                | 32 mm                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                      |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                      |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm          |

# ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 red



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

