

STYLEA

5920UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	68 mm
Largura geral	46 mm
Peso geral	0,0814 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	7 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	53 mm
Interferência giratória	106 mm
Diâmetro do dome	27 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5920UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

