

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743
订单号 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ●
运动噪音	● ○ ○ ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	840 kg
6 公里/小时的载重	700 kg
静态载重	1680 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	170 mm
总重量	3 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺, 重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	48 mm
旋转半径	110.5 mm
转向干涉	221 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743
订单号 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

