TERMÉKINFORMÁCIÓK

GALEA

5077YGP100P30-12

EAN 4031582354133



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	139 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	12 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGP100P30-12

EAN 4031582354133

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH